

SG-CERAMIC

Univerzální řezný kotouč s keramickým zrnem

CHARAKTERISTIKA:

SG-Ceramic 243, 245 a 247 jsou univerzální řezné kotouče, vyrobeny z tepelně modifikovaného korundového a SG keramického zrna, které se samo o sobě vyznačuje vysokou mechanickou odolností a zvýšenou životností. Při výrobě byla navíc použita inovativní technologie zasazení zrna do flexibilní pryskyřice, která zabraňuje předčasnému vypadávání nebo uvolňování zrna. Použitím této technologie byla dosažena maximální životnost a řezná rychlost kotoučů **Hells Bells SG-Ceramic**. **Kotouče neobsahují příměsi železa, chloru ani síry.**

APLIKACE:

SG-Ceramic 243, 245 a 247 se používají ve všech odvětvích těžkého i automobilového průmyslu k oddělování (řezání) a úpravám (zkracování) zejména kovových dílů. Lze je použít na běžné kovy, ocel, legovanou i nerezovou ocel, litinu, některé druhy tažených plastů a gumu.

DOPORUČENÍ: pro oddělování a úpravy nerezových dílů použijte vždy nový kotouč, aby byl zaručen čistý řez bez možné „kontaminace“ nerezů jiným kovem nebo materiálem.



NÁVOD NA POUŽITÍ:

1. Před zahájením práce zvolte vhodný rozměr řezného kotouče a to s ohledem na typ a rozměr pracovního nástroje.
2. Zkontrolujte vizuálně, zda není kotouč poškozen (při opakovaném používání stejného kotouče zkontrolujte jeho celkové opotřebení a stav - kotouč v případě potřeby vyměňte za nový).
3. Řezný kotouč pořádně upevněte do nástroje, upevnění zkontrolujte.
4. Proveďte zamýšlený úkon oddělení nebo úpravu dílu.

SPECIFIKACE:

Materiál: tepelně modifikované korundové a keramické zrna
Příměs: flexibilní pryskyřice
Maximální otáčky pro řezání: 80 m/s

SKLADOVÁNÍ:

Neomezeně při standardních skladovacích podmínkách.

ZDRAVÍ A BEZPEČNOST:

Při manipulaci dodržujte obecně platná pravidla BOZP.

| NÁZEV | SKLADOVÝ KÓD | BALENÍ | ČÍSLO VÝROBKU | ČÍSLO CELNÍHO SAZEBNÍKU |
|----------------------------------|--------------|--------|---------------|-------------------------|
| SG CERAMIC (115 x 1,0 x 22,2 mm) | CHRKHB243 | 25 ks | CH80243 | 4823 4000 |
| SG CERAMIC (125 x 1,0 x 22,2 mm) | CHRKHB245 | 25 ks | CH80245 | 4823 4000 |
| SG CERAMIC (150 x 1,0 x 22,2 mm) | CHRKHB247 | 25 ks | CH80247 | 4823 4000 |

PROHLÁŠENÍ: uvedené informace jsou založeny na objektivním testování, zkušenosti a výzkumu naší firmy, jsou však všeobecné a neobsahují záruky. Vzhledem k řadě faktorů ovlivňujících tyto údaje mohou mít jen nezávazný charakter. Každý uživatel je povinen se přesvědčit v jednotlivých případech o vhodnosti použití vlastními zkouškami a testy, vyzkoušením produktu na nenápadných místech nebo výrobou vzorku. Vyhraujeme si veškerá práva činit změny v zájmu zlepšení nebo dalšího vývoje výrobku.

POUZE PRO PROFESIONÁLNÍ A PRŮMYSLOVÉ POUŽITÍ!